

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5834.580

## SE 8 개별 독립형 인클로저 시스템

상태: 2026. 4. 5 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5834.580 - SE 8 개별 독립형 인클로저 시스템 IP 66/ NEMA 4

안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결된 후면 패널 및 도어가 있는 강판 소재 개별 인클로저. 루프와 측면은 압출 성형된 프레임과 함께 하나의 부분으로 이루어져 있음. TS 8와 완전히 호환 가능한 내부 설치, 이로써 TS 8 제품군에 전체 통합. IP 66 / NEMA 4를 통한 높은 보호. 압출 성형된 측면 패널로 시간이 절감되는 장착 작업.

## 특징

주문 번호	SE 5834.580
제품 설명	시스템 개별 인클로저는 플랫폼 TS 8을 기반으로 함. TS 8 내부 설치용 시스템 액세서리를 무제한으로 사용 가능.
재료	인클로저: 강판 1.5mm 도어: 강판, 2.0mm 후면 패널: 강판, 1.5mm 베이스: 강판, 1.5mm 장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리	인클로저, 도어 및 후면 패널: 전착 도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 플레이트: 아연도금 베이스: 전착 도장 및 분체 코팅, 텍스처 도장
색상	RAL 7035

# 특징

제공 범위	인클로저 상단 및 측면 폐쇄형 도어 개수 우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능 장착 플레이트 베이스, 폐쇄형 후면 패널, 제거 가능 잠금장치: 3mm 이중 걸림 TS 천공 레일 18 x 38mm 2개
치수	폭: 800 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 600 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	699 mm x 1,896 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
보호 등급 NEMA	NEMA 4 NEMA 3R
도어 개수	1
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	151.9 kg
총 무게	156.6 kg
관세 번호	94032080
ECLASS 8.0	27180101
제품 설명	SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, IP 66 / NEMA 4, with mounting plate, single door at the front

# 승인

---

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK

---