

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5842.500

SE 8 개별 독립형 인클로저 시스템

상태: 2026. 5. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5842.500 - SE 8 개별 독립형 인클로저 시스템

안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결된 후면 패널 및 도어가 있는 강판 소재 개별 인클로저. 루프와 측면은 압출 성형된 프레임과 함께 하나의 부분으로 이루어져 있음. TS 8와 완전히 호환 가능한 내부 설치, 이로써 TS 8 제품군에 전체 통합. 600 ~ 1800mm 폭의 인클로저. 압출 성형된 측면 패널로 시간이 절감되는 장착 작업.



특징

주문 번호	SE 5842.500
재료	인클로저: 강판 1.5mm 도어: 강판, 2.0mm 후면 패널: 강판, 1.5mm 글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm 장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리	인클로저, 도어 및 후면 패널: 전착 도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 플레이트 및 글랜드 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035

특징

제공 범위	인클로저 상단 및 측면 폐쇄형 도어 개수 1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능 장착 플레이트 글랜드 플레이트 후면 패널, 제거 가능 잠금장치: 3mm 이중 걸림 TS 천공 레일 18 x 38mm 2개 후면 패널, 2분할형
치수	폭: 1,600 mm 높이: 1,800 mm 깊이: 400 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	1,499 mm x 1,696 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55
보호 등급 NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
IK 코드	IK10
도어 개수	2
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	222 kg
총 무게	231.5 kg
관세 번호	94032080
ECLASS 8.0	27180101
제품 설명	SE Free-standing enclosure system, WHD: 1600x1800x400 mm, Sheet steel, with mounting plate, two doors at the front

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
