

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5844.600

VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템

상태: 2026. 5. 31 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5844.600 - VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템

안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결된 후면 패널 및 도어가 있는 강판 소재 독립형 인클로저. 루프와 측면은 압출 성형된 프레임과 함께 하나의 부분으로 이루어져 있음. VX25 액세서리로 시스템 호환성을 확장할 수 있음. 측면 패널을 설치할 필요가 없고 넓은 인클로저 너비가 작은 열반 조합을 대체하므로 효율성이 향상됨.



특징

주문 번호	SE 5844.600
재료	인클로저: 강판 1.5mm 도어: 강판, 2.0mm 후면 패널: 강판, 1.5mm 글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm 장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리	인클로저, 도어 및 후면 패널: 전착 도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 플레이트 및 글랜드 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035

특징

제공 범위	인클로저 상단 및 측면 폐쇄형 도어 개수 1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능 장착 플레이트 글랜드 플레이트 후면 패널, 제거 가능 잠금장치: 3mm 이중 걸림 천공 레일 2개 18 x 39 mm 후면 패널, 일체형, 분리할 수 있는
치수	폭: 1,200 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 500 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	1,099 mm x 1,896 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55
보호 등급 NEMA	NEMA 3R NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 유형 2 유형 3 Type 3R 유형 12
IK 코드	IK10
도어 개수	2
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	184.83 kg
총 무게	195.2 kg
PCF/VE(크라들-게이트)	529.43 kg CO2 eq (Cat B)

특징

PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
제품 설명	VX SE 개별 시스템 인클로저, WHD: 1200x2000x500mm, 강판, 장착 플레이트 포함, 전면에 2 도어형

승인

승인	UL + C-UL (listed)
인증서	표면 처리 보호 등급
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK PCF-declaration