

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5850.580

## SE 8 개별 독립형 인클로저 시스템

상태: 2026. 2. 4 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SE 5850.580 - SE 8 개별 독립형 인클로저 시스템 IP 66/ NEMA 4X

IP 66 / NEMA 4X를 통한 높은 보호. 압출 성형된 측면 패널로 시간이 절감되는 장착 작업.

## 특징

주문 번호	SE 5850.580
제품 설명	시스템 개별 인클로저는 플랫폼 TS 8을 기반으로 함. TS 8 내부 설치용 시스템 액세서리를 무제한으로 사용 가능.
재료	인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm, 외부 브러시 연마 후면 패널: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마 베이스: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 3.0mm 장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리	인클로저, 후면 패널 및 도어: 브러시 연마, 그레인 크기 400 장착 플레이트: 아연도금 베이스: 일반
제공 범위	인클로저 상단 및 측면 폐쇄형 도어 개수 우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능 후면 패널, 제거 가능 장착 플레이트 베이스, 폐쇄형 잠금장치: 3mm 이중 걸림 TS 천공 레일 18 x 38mm 2개
치수	폭: 600 mm 높이: 1,600 mm 깊이: 400 mm

## 특징

---

장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	499 mm x 1,496 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
보호 등급 NEMA	NEMA 4X NEMA 3R
참고 사항	자재 강도를 고려하여 내부 설치용으로는 별 모양 스크루 사용을 권장함.
기본 재료	스테인리스 스틸
포장 단위	1 개
순 중량	92.4
총 무게	94.4
EAN	4028177696747
ECLASS 8.0	27180101

---

## 승인

---

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK

---