

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5851.500

## SE 8 개별 독립형 인클로저 시스템

상태: 2025. 12. 29 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5851.500 - SE 8 개별 독립형 인클로저 시스템 스테인리스 스틸

600 ~ 1200mm의 인클로저 폭. 압출 성형된 측면 패널로 시간이 절감되는 장착 작업.



## 특징

|       |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주문 번호 | SE 5851.500                                                                                                                                                                                                                    |
| 제품 설명 | 시스템 개별 인클로저는 플랫폼 TS 8을 기반으로 합니다. TS 8 내부 설치용 시스템 부품은 무제한적으로 사용 가능합니다.                                                                                                                                                          |
| 재료    | 인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마<br>도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm, 외부 브러시 연마<br>후면 패널: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마<br>글랜드 플레이트: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm<br>장착 플레이트: 강판, 3.0mm |
| 표면 처리 | 하우징, 도어 및 후면 패널: 브러시 연마, 그레인 사이즈 400<br>글랜드 플레이트: 코팅 처리하지 않음<br>장착 플레이트: 아연도금                                                                                                                                                  |

## 특징

|                         |                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제공 범위                   | 인클로저 상단 및 측면 폐쇄형<br>도어 개수<br>1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능<br>후면 패널, 제거 가능<br>장착 플레이트<br>글랜드 플레이트<br>잠금장치: 3mm 이중 걸림<br>TS 천공 레일 18 x 38mm 2개 |
| 치수                      | 폭: 600 mm<br>높이: 1,800 mm<br>깊이: 500 mm                                                                                                              |
| 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)      | 499 mm x 1,696 mm                                                                                                                                    |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 55                                                                                                                                                |
| 보호 등급 NEMA              | NEMA 12<br>NEMA 3R                                                                                                                                   |
| IK 코드                   | IK10                                                                                                                                                 |
| 도어 개수                   | 1                                                                                                                                                    |
| 참고 사항                   | 자재 강도를 고려하여 내부 설치용으로는 별 모양 스크루 사용을 권장함.                                                                                                              |
| 기본 재료                   | 스테인리스 스틸                                                                                                                                             |
| 포장 단위                   | 1 개                                                                                                                                                  |
| 순 중량                    | 99.4                                                                                                                                                 |
| 총 무게                    | 104.4                                                                                                                                                |
| EAN                     | 4028177666665                                                                                                                                        |
| E-Number Sweden         | E3404397                                                                                                                                             |
| ECLASS 8.0              | 27180101                                                                                                                                             |

# 승인

|    |                     |
|----|---------------------|
| 승인 | UL + C-UL (listed)  |
| 설명 | 적합성 인증<br>적합성 인증 UK |