

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5854.500

## SE 8 개별 독립형 인클로저 시스템

상태: 2026. 3. 14 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5854.500 - SE 8 개별 독립형 인클로저 시스템 스테인리스 스틸

600 ~ 1200mm의 인클로저 폭. 압출 성형된 측면 패널로 시간이 절감되는 장착 작업.



## 특징

주문 번호	SE 5854.500
제품 설명	시스템 개별 인클로저는 플랫폼 TS 8을 기반으로 합니다. TS 8 내부 설치용 시스템 부품은 무제한적으로 사용 가능합니다.
재료	인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm, 외부 브러시 연마 후면 패널: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마 글랜드 플레이트: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm 장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리	하우징, 도어 및 후면 패널: 브러시 연마, 그레인 사이즈 400 글랜드 플레이트: 코팅 처리하지 않음 장착 플레이트: 아연도금

## 특징

제공 범위	인클로저 상단 및 측면 폐쇄형 도어 개수 1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능 후면 패널, 제거 가능 장착 플레이트 글랜드 플레이트 잠금장치: 3mm 이중 걸림 TS 천공 레일 18 x 38mm 2개
치수	폭: 1,000 mm 높이: 1,800 mm 깊이: 400 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	899 mm x 1,696 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55
보호 등급 NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
IK 코드	IK10
도어 개수	1
참고 사항	자재 강도를 고려하여 내부 설치용으로는 별 모양 스크루 사용을 권장함.
기본 재료	스테인리스 스틸
포장 단위	1 개
순 중량	133 kg
총 무게	140.4 kg
관세 번호	94032080
ECLASS 8.0	27180101
제품 설명	SE Free-standing enclosure system, WHD: 1000x1800x400 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, single door at the front

# 승인

---

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK

---