Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SE 5857.600 VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템

상태: 2025. 11. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)



SE 5857.600 - VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템 스테인리스

스틸

안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결식 후면 패널과 도어가 있는 스테인리스 스틸 소재 독립형 인클로저. 루프와 측면은 압출 성형된 프레임과 함께 하나의 부분으로 이루어져 있음. VX25 열반 시스템에 완벽히 화환 가능. $600 \sim 1200 \text{ mm}$ 폭의 인클로저. 측면 패널을 설치할 필요가 없으므로 효율성이 향상됨.







특징

주문 번호	SE 5857.600
재료	인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm, 외부 브러시 연마 후면 패널: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마 글랜드 플레이트: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm 장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리	하우징, 도어 및 후면 패널: 브러시 연마, 그레인 사이즈 400 글랜드 플레이트: 코팅 처리하지 않음 장착 플레이트: 아연도금

© Rittal 2025 2

특징

제공 범위	인클로저 상단 및 측면 폐쇄형 도어 개수
	1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능
	후면 패널, 제거 가능
	장착 플레이트
	글랜드 플레이트
	잠금장치: 3mm 이중 걸림
	천공 레일 2개 18 x 39 mm
치수	폭: 800 mm
	높이: 1,200 mm
	깊이: 500 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	699 mm x 1,096 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55
보호 등급 NEMA	NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1
	유형 2
	유형 3
	Type 3R
	유형 12
IK 코드	IK10
도어 개수	1
참고 사항	자재 강도를 고려하여 내부 설치용으로는 별 모양 금속 스크루 2486.400
	사용을 권장.
기본 재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
포장 단위	1 개
순 중량	87
총 무게	89

© Rittal 2025 3

특징

EAN	4028177970281
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

승인

승인	UL + C-UL (listed)
인증서	표면 처리
	보호 등급
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 4