

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SE 5858.600**

**VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템**

상태: 2026. 5. 30 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5858.600 - VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템 스테인리스 스틸

안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결식 후면 패널과 도어가 있는 스테인리스 스틸 소재 독립형 인클로저. 루프와 측면은 압출 성형된 프레임과 함께 하나의 부분으로 이루어져 있음. VX25 열반 시스템에 완벽히 호환 가능. 600 ~ 1200 mm 폭의 인클로저. 측면 패널을 설치할 필요가 없으므로 효율성이 향상됨.



## 특징

|       |  |
|-------|--|
| 주문 번호 | SE 5858.600  |
| 재료    | 인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마<br>도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm, 외부 브러시 연마<br>후면 패널: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마<br>글랜드 플레이트: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm<br>장착 플레이트: 강판, 3.0mm |
| 표면 처리 | 하우징, 도어 및 후면 패널: 브러시 연마, 그레인 사이즈 400<br>글랜드 플레이트: 코팅 처리하지 않음<br>장착 플레이트: 아연도금  |

# 특징

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 제공 범위                   | 인클로저 상단 및 측면 폐쇄형<br>도어 개수<br>1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능<br>후면 패널, 제거 가능<br>장착 플레이트<br>글랜드 플레이트<br>잠금장치: 3mm 이중 걸림<br>천공 레일 2개 18 x 39 mm |
| 치수                      | 폭: 1,200 mm<br>높이: 1,200 mm<br>깊이: 500 mm  |
| 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)      | 1,099 mm x 1,096 mm  |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 55  |
| 보호 등급 NEMA              | NEMA 3R<br>NEMA 12   |
| UL 50E에 준한 유형 등급        | 유형 1<br>유형 2<br>유형 3<br>Type 3R<br>유형 12   |
| IK 코드                   | IK10   |
| 도어 개수                   | 2  |
| 참고 사항                   | 자재 강도를 고려하여 내부 설치용으로는 별 모양 금속 스크루 2486.400<br>사용을 권장.  |
| 기본 재료                   | 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)  |
| 포장 단위                   | 1 개  |
| 순 중량                    | 115 kg   |
| 총 무게                    | 129.8 kg   |

## 특징

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| PCF/VE(크래들-게이트) | 388.73  |
| 관세 번호           | 94032080  |
| ETIM 9          | EC000261  |
| ETIM 8          | EC000261  |
| ECLASS 8.0      | 27180101  |
| 제품 설명           | VX SE 개별 시스템 인클로저, WHD: 1200x1200x500mm, 스테인리스 스틸, 1.4301, 장착 플레이트 포함, 전면에 2도어형 |

## 승인

---

|     |  |
|-----|--|
| 승인  | UL + C-UL (listed)                     |
| 인증서 | 표면 처리<br>보호 등급                         |
| 설명  | 적합성 인증<br>적합성 인증 UK<br>PCF-declaration |