
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# CP 6052.000 케이블 클램프 브래킷

상태: 2025. 11. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)



### CP 6052.000 - 케이블 클램프 브래킷

운영 하우징에 Ø 130mm 또는  $120 \times 65$ mm 서포트 암 연결부를 설치하기 위한 용도, 선택적으로 케이블 클램프 또는 케이블 타이를 통해 케이블 고정.



#### 특징

주문 번호	CP 6052.000
제품 설명	선택에 따라 케이블 클립, 케이블 타이 2597.000 또는 시판 케이블 타이로 케이블 고정.
사용 영역	장착용 컷아웃 120 x 65mm 또는 Ø 130mm가 있는 운영 하우징에 설치 하기 위한 용도.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	수평 C 레일 및 고정 스크류 포함
참고 사항	브래킷 높이 = 25mm(수평 C 레일 40mm가 설치되어 있는 경우).
포장 단위	1 개
순 중량	0.146
총 무게	0.156
PCF/VE(크래들-게이트)	0.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)

© Rittal 2025 2

## 특징

관세 번호	73182900
EAN	4028177188273
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

© Rittal 2025 3