Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6148.000 트윈 캐스터

상태: 2025. 10. 28 (원천: rittal.com/kr-ko)



CP 6148.000 - 트윈 캐스터

이동용, 인클로저에 직접 장착 가능.

특징

주문 번호	CP 6148.000
제품 설명	이동용, 인클로저에 직접 장착 가능.
색상	검정색(접촉면은 회색)
제공 범위	트윈 캐스터 4개, 고정장치가 2개의 캐스터에는 있고, 다른 2개에는 없음 조립 부품
적합한:	인클로저 유형: VX 인클로저 유형: VX IT 인클로저 유형: TS 인클로저 유형: TS IT 인클로저 유형: VX SE 인클로저 유형: PC 인클로저 유형: TP 하부 인클로저 유형: IW 인클로저 유형: Data Rack 인클로저 유형: 칠러
Clearande floor	85 mm
부품마다 최대 부하 용량(정적)	750 N
적합한 품목 번호	Standfuß 6106.200 Standfuß 6106.300
치수	나사: M12 x 20
포장 단위	1개
	1.115

© Rittal 2025 2

특징

총 무게	1.293
관세 번호	39269097
EAN	4028177206007
E-Number Sweden	E7239728
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262

© Rittal 2025 3