

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6205.100

장착 브래킷

상태: 2026. 2. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6205.100 - 장착 브래킷 내부 설치용

장착 플랜지가 있는 천공 섹션과 서포트 스트립을 수평과 수직에 설치하기 위한 용도. 설치 깊이 74mm 이상의 컴포트 패널이나 설치 깊이 100mm 이상의 옵티패널. 장착 브래킷을 통해 내부 설치용 레일과 함께 LED 시스템 조명을 공구 없이 그리고 인클로저의 기계 가공 없이 조립할 수 있음.



특징

주문 번호	CP 6205.100
제품 설명	장착 플랜지가 있는 천공 섹션과 서포트 스트립을 수평과 수직에 설치하기 위한 용도. 설치 깊이 74mm 이상의 컴포트 패널이나 설치 깊이 100mm 이상의 옵티패널. 장착 브래킷을 통해 내부 설치용 레일과 함께 LED 시스템 조명을 공구 없이 그리고 인클로저의 기계 가공 없이 조립할 수 있음.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
설치 옵션	설치 깊이 74mm 이상의 컴포트 패널 설치 깊이 100mm 이상의 옵티패널 내 설치용 AX 내부 설치용 레일
조립 설명서	내부 설치용 AX 레일과 결합해서만 AX 강판에 설치하기 위한 용도
포장 단위	4 개
순 중량	0.36

특징

총 무게	0.4
PCF/VE(크래들-게이트)	1.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73182900
EAN	4028177536197
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
