

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.420

틸트용 어댑터 $\pm 45^\circ$

상태: 2026. 6. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.420 - 틸트용 어댑터 ±45° Ø 130mm 서포트 암 연 결부용

커플링, 시스템 60/120 또는 고정 시스템, 시스템 60/120 또는 앵글 커플링 90°, 시스템 60/120 및 운영 하우징 간의 설치용.

특징

주문 번호	CP 6206.420
장점	내측 톱니 구조 경첩이 있어 다양한 위치에서 기운 인클로저를 안정적으로 잠글 수 있음. 함께 제공된 그러브 스크루를 삽입하여 스윙각을 제한할 수 있음.
사용 영역	다음 요소에 틸트 어댑터로 조작 인클로저를 연결하기 위해 Ø 130mm 서포트 암 연결부용 커플링 CP 60/120/180, 6206.300, 6212.300, 6218.300 Ø 130mm 서포트 암 연결부용 고정 장치 CP 60/120, 6206.320, 6212.320 90° 앵글 커플링, CP 60/120, 6206.380, 6212.380
재료	틸트용 어댑터: 알루미늄 주물 주름관 덮개: 플라스틱
색상	RAL 7024
제공 범위	실링 포함 주름관 덮개 조립 부품
회전 가능/틸트 가능	예
Tilt angle note	7.5°씩 조절 가능
포장 단위	1 개
순 중량	1.35 kg

특징

총 무게	1.42 kg
관세 번호	76169990
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
제품 설명	CP Tilting adaptor 45°, CP 60/120, for support arm connection Ø 130 mm

승인

설명	제조사 인증
----	--------