

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6206.460**

**틸트용 어댑터 +100°/-60°**

상태: 2026. 5. 13 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6206.460 - 틸트용 어댑터 +100°/-60° 120 x 65mm 서포트 암 연결부용

IW 작업판, 직경 130mm 고정장치용으로 준비, 120 x 65mm 서포트 암 연결이 있는 고정장치/커플링 또는 평면. 최대 20kg의 서포트 암 연결부가 있는 인클로저에 적합. 안전한 케이블 인입을 위한 케이블 도관 있음

## 특징

주문 번호	CP 6206.460
버전	장착 위치: IW 작업판, Ø 130mm 고정 장치용으로 준비 표면 120 x 65mm 서포트 암 연결부가 있는 고정 장치/커플링 서포트 암 연결부가 있는 최대 20kg의 인클로저에 적합 90 x 71 mm Ø 130 mm 120 x 65 mm VESA 표준 75 안전한 케이블 인입을 위한 케이블 도관 있음
제품 설명	클램핑 레버로 7.2°씩 조정이 가능하고, 함께 제공되는 멈춤 스크류로 +100°/-15°로도 제한 가능.
재료	틸트용 어댑터: 강판, 도장 처리 주름관 덮개: 플라스틱
색상	틸트용 어댑터: RAL 7035 주름관 덮개: RAL 7024
제공 범위	조립 부품 주름관 덮개
회전 가능/틸트 가능	예

## 특징

Tilt angle note	클램핑 레버로 7.2°씩 조정 가능하며, 함께 미 장착 상태로 제공되는 멈춤 스크루로 +100°/-15°로 제한 가능
포장 단위	1 개
순 중량	0.86 kg
총 무게	0.871 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
제품 설명	CP Tilting adaptor +100°/-60°, CP 60/120, for support arm connection 120 x 65 mm

## 승인

설명	제조사 인증
----	--------