

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.480

연결 콘솔 VESA 75/100

상태: 2026. 5. 21 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.480 - 연결 콘솔 VESA 75/100

연결 VESA 75/100이 있는 산업 PC와 시판 TFT, 슬림형 운영 하우징의 후면 연결을 위한 용도. CP 40와 CP 60 리탈 서포트 암 시스템에 연결 그리고 CP 120의 경우 직각 120 x 65mm에서 서포트 암 연결 직경 130mm의 어댑터로 연결.



특징

주문 번호	CP 6206.480
버전	리탈 서포트 암 시스템 연결
제품 설명	연결 VESA 75/100이 있는 산업 PC와 시판 TFT, 슬림형 운영 하우징의 후면 연결을 위한 용도.
장점	기계 가공된 열쇠 구멍을 이용하여 빠르고 간편하게 1인 조립 설치 및 점검을 위한 더 많은 공간 확보 콘솔 외부 및 하부 장치에 케이블 라우팅 가능 간편한 케이블 라우팅 및 내부 장치 연결부로의 접근을 위한 탈착식 커버 통합형 케이블 클램핑 장치 커버와 캡티브 스크루
재료	아연 다이 캐스팅
색상	연결 콘솔: RAL 7035 커버: RAL 7024
제공 범위	실링 및 조립 부품 포함 케이블 클램핑용 케이블 타이

특징

Rifid y/n	예
참고 사항	용도에 따라 고정장치, 커플링, 틸트 어댑터 또는 어댑터가 필요함
부하량	800 N
포장 단위	1 개
순 중량	2.5 kg
총 무게	2.775 kg
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
제품 설명	CP Connection console VESA 75/100

승인

설명	제조사 인증
----	--------