## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# CP 6206.480 연결 콘솔 VESA 75/100

상태: 2025. 11. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)



## CP 6206.480 - 연결 콘솔 VESA 75/100

연결 VESA 75/100이 있는 산업 PC와 시판 TFT, 슬림형 운영 하우징의 후면 연결을 위한 용도. CP 40와 CP 60 리탈 서포트 암 시스템에 연결 그리고 CP 120의 경우 직각  $120 \times 65$ mm에서 서포트 암 연결 직경 130mm의 어댑터로 연결.





#### 특징

| 주문 번호 | CP 6206.480  |
|-------|--|
| 버전    | 리탈 서포트 암 시스템 연결  |
| 제품 설명 | 연결 VESA 75/100이 있는 산업 PC와 시판 TFT, 슬림형 운영 하우징의 후<br>면 연결을 위한 용도.  |
| 장점    | 기계 가공된 열쇠 구멍을 이용하여 빠르고 간편하게 1인 조립<br>설치 및 점검을 위한 더 많은 공간 확보<br>콘솔 외부 및 하부 장치에 케이블 라우팅 가능<br>간편한 케이블 라우팅 및 내부 장치 연결부로의 접근을 위한 탈착식 커버<br>통합형 케이블 클램핑 장치<br>커버와 캡티브 스크루 |
| 재료    | 아연 다이 캐스팅  |
| 색상    | 연결 콘솔: RAL 7035<br>커버: RAL 7024  |
| 제공 범위 | 실링 및 조립 부품 포함<br>케이블 클램핑용 케이블 타이   |
|       |  |

© Rittal 2025

## 특징

| Rifid y/n  | ଜା                                   |
|------------|--------------------------------------|
| 참고 사항      | 용도에 따라 고정장치, 커플링, 틸트 어댑터 또는 어댑터가 필요함 |
| 부하량        | 800 N                                |
| 포장 단위      | 1 개                                  |
| 순 중량       | 2.5                                  |
| 총 무게       | 2.775                                |
| 관세 번호      | 73269098                             |
| EAN        | 4028177693920                        |
| ETIM 9     | EC002622                             |
| ECLASS 8.0 | 27189263                             |

### 승인

설명 제조사 인증

© Rittal 2025