# Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# CP 6212.065 서포트 섹션, 높이 조절 가능

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)



# CP 6212.065 - 서포트 섹션, 높이 조절 가능 서포트 암 시스템 용

새로운 높이 조절형 서포트 섹션은 사용자가 HMI(Human/Machine Interaction) 주요 변수를 항상 잘 볼수 있게 해줌. 이 시스템은 추가 조정 없이 벽면에 설치된 서포트 암 시스템 CP 120의 구성 요소에 직접 조립할 수 있으며 하우징 면에서 서포트 암 시스템 CP 60에 조립할 수 있음.



#### 특징

주문 번호	CP 6212.065
제품 설명	새로운 높이 조절형 서포트 섹션은 항상 인간과 기계 간의 통신에서 중요한
	요소를 올바르게 판단하는 데 사용됨. 이 시스템은 추가 조정 없이 벽면에서
	서포트 암 시스템 CP 120의 구성품에 직접 장착할 수 있으며 모델에 따라
	인클로저 면에서 서포트 암 시스템 CP 60 또는 CP 120에 장착할 수 있음.
장점	모든 위치에서 서포트 암이 유지됨
	서포트 섹션 전면에 있는 조절 스크루를 이용해 매달린 하중을 정밀하게 조
	정
	부품을 분해하지 않고 조절 스크루에 접근 가능
	안전을 위해 회전점에 대형 케이블 트레이와 케이블 라우팅
	간단한 케이블 인입을 위한 탈착식 커버
	장착된 인클로저의 틸트 각도는 어떤 높이에서도 동일
	DVI, VGA와 같은 커넥터가 있는 케이블을 문제 없이 설치할 수 있음
	4 ~ 60kg의 넓은 중량 범위, 3개의 시스템 포함. (중량 범위에는 계장된 인
	클로저 및 수직 서포트 섹션도 포함됨)

© Rittal 2025

2

## 특징

기술 사양	케이블 트레이: 36 x 11mm(W x H), 최대 커넥터 글랜드: 41 x 17mm(W x H) 990 mm(± 495 mm)의 조절 범위로 향상된 인체공학적 설계
사용 영역	키가 크거나 작은 운영자용 좌식 또는 입식 작업장용
재료	조인트 부품: 알루미늄 주물 주름관 덮개: 플라스틱
General colour	RAL 7035
색상	RAL 7035
제공 범위	조립 부품
길이	1,100 mm
Connection options enclosure	CP 60
Connection options wall / machine	CP 120
참고 사항	높이 조절식 서포트 섹션과 결합 시 유의 사항: 중간 힌지를 사용하는 경우 높이 조절식 서포트 섹션은 항상 인클로저에 가장 가까운 수평 위치에 삽입 해야 합니다.
치수	길이: 1,100 mm
지지 하중	4 kg15 kg
품목 번호 관련 참고 사항:	41 x 17 mm 케이블 인입을 위한 최대 단면적 중량 범위에는 구성품이 장착된 인클로저 및 수직 서포트 섹션도 포함됩니 다.
포장 단위	1 개
순 중량	15.2
총 무게	16
관세 번호	73269098

© Rittal 2025

### 특징

EAN	4028177960275
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

© Rittal 2025 4