


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6212.120

### 서포트 섹션, 높이 조절 가능

상태: 2026. 2. 14 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6212.120 - 서포트 섹션, 높이 조절 가능 서포트 암 시스템 용

새로운 높이 조절형 서포트 섹션은 사용자가 HMI(Human/Machine Interaction) 주요 변수를 항상 잘 볼 수 있게 해줌. 이 시스템은 추가 조정 없이 벽면에 설치된 서포트 암 시스템 CP 120의 구성 요소에 직접 조립할 수 있으며 하우징 면에서 서포트 암 시스템 CP 120에 조립할 수 있음.



## 특징

---

주문 번호	CP 6212.120
제품 설명	<p>새로운 높이 조절형 서포트 섹션은 항상 인간과 기계 간의 통신에서 중요한 요소를 올바르게 판단하는데 사용됨. 이 시스템은 추가 조정 없이 벽면에서 서포트 암 시스템 CP 120의 구성품에 직접 장착할 수 있으며 모델에 따라 인클로저 면에서 서포트 암 시스템 CP 60 또는 CP 120에 장착할 수 있음.</p>
장점	<ul style="list-style-type: none"><li>모든 위치에서 서포트 암이 유지됨</li><li>클램핑 레버로 추가 고정 가능</li><li>서포트 섹션 전면에 있는 조절 스크루를 이용해 매달린 하중을 정밀하게 조정</li><li>부품을 분해하지 않고 조절 스크루에 접근 가능</li><li>안전을 위해 회전점에 대형 케이블 트레이와 케이블 라우팅</li><li>케이블 인입부로 쉽게 접근하기 위한 분리식 측면 패널</li><li>장착된 인클로저의 틸트 각도는 어떤 높이에서도 동일</li><li>DVI, VGA와 같은 커넥터가 있는 케이블을 문제 없이 설치할 수 있음</li><li>4 ~ 60kg의 넓은 중량 범위, 3개의 시스템 포함. (중량 범위에는 계장된 인클로저 및 수직 서포트 섹션도 포함됨)</li></ul>

---

## 특징

기술 사양	케이블 트레이: 43 x 21mm(폭 x 높이), 최대 커넥터 글랜드: 59 x 17mm(폭 x 높이) 600mm(± 300mm)의 조절 범위로 향상된 인체공학적 설계
사용 영역	키가 크거나 작은 운영자용 좌식 또는 입식 작업장용
재료	조인트 부품: 알루미늄 주물 주름관 덮개: 플라스틱
General colour	RAL 7035
색상	RAL 7035
제공 범위	조립 부품
길이	790 mm
Connection options enclosure	CP 120
Connection options wall / machine	CP 120
참고 사항	높이 조절식 서포트 섹션과 결합 시 유의 사항: 중간 힌지를 사용하는 경우 높이 조절식 서포트 섹션은 항상 인클로저에 가장 가까운 수평 위치에 삽입 해야 합니다.
치수	길이: 790 mm
지지 하중	10 kg...60 kg
품목 번호 관련 참고 사항:	17 x 59mm 케이블 인입을 위한 최대 단면적 중량 범위에는 구성품이 장착된 인클로저 및 수직 서포트 섹션도 포함됩니다.
포장 단위	1 개
순 중량	13.76
총 무게	14.2
관세 번호	73269060

## 특징

---

EAN 4028177924345

---

ETIM 9 EC000882

---

ECLASS 8.0 27400556