

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6212.120**

**서포트 섹션, 높이 조절 가능**

상태: 2026. 6. 10 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6212.120 - 서포트 섹션, 높이 조절 가능 서포트 암 시스템 용

새로운 높이 조절형 서포트 섹션은 사용자가 HMI(Human/Machine Interaction) 주요 변수를 항상 잘 볼 수 있게 해줌. 이 시스템은 추가 조정 없이 벽면에 설치된 서포트 암 시스템 CP 120의 구성 요소에 직접 조립할 수 있으며 하우징 면에서 서포트 암 시스템 CP 120에 조립할 수 있음.



## 특징

주문 번호	CP 6212.120
제품 설명	새로운 높이 조절형 서포트 섹션은 항상 인간과 기계 간의 통신에서 중요한 요소를 올바르게 판단하는 데 사용됨. 이 시스템은 추가 조정 없이 벽면에서 서포트 암 시스템 CP 120의 구성품에 직접 장착할 수 있으며 모델에 따라 인클로저 면에서 서포트 암 시스템 CP 60 또는 CP 120에 장착할 수 있음.
장점	모든 위치에서 서포트 암이 유지됨 클램핑 레버로 추가 고정 가능 서포트 섹션 전면에 있는 조절 스크루를 이용해 매달린 하중을 정밀하게 조정 부품을 분해하지 않고 조절 스크루에 접근 가능 안전성을 위해 회전점에 대형 케이블 트레이와 케이블 라우팅 케이블 인입부로 쉽게 접근하기 위한 분리식 측면 패널 장착된 인클로저의 틸트 각도는 어떤 높이에서도 동일 DVI, VGA와 같은 커넥터가 있는 케이블을 문제 없이 설치할 수 있음 4 ~ 60kg의 넓은 중량 범위, 3개의 시스템 포함. (중량 범위에는 계장된 인클로저 및 수직 서포트 섹션도 포함됨)

## 특징

기술 사양	케이블 트레이: 43 x 21mm(폭 x 높이), 최대 커넥터 글랜드: 59 x 17mm(폭 x 높이) 600mm(± 300mm)의 조절 범위로 향상된 인체공학적 설계
사용 영역	키가 크거나 작은 운영자용 좌식 또는 입식 작업장용
재료	조인트 부품: 알루미늄 주물 주름관 덮개: 플라스틱
General colour	RAL 7035
색상	RAL 7035
제공 범위	조립 부품
길이	790 mm
Connection options enclosure	CP 120
Connection options wall / machine	CP 120
참고 사항	높이 조절식 서포트 섹션과 결합 시 유의 사항: 중간 힌지를 사용하는 경우 높이 조절식 서포트 섹션은 항상 인클로저에 가장 가까운 수평 위치에 삽입 해야 합니다.
치수	길이: 790 mm
지지 하중	10 kg...60 kg
품목 번호 관련 참고 사항:	17 x 59mm 케이블 인입을 위한 최대 단면적 중량 범위에는 구성품이 장착된 인클로저 및 수직 서포트 섹션도 포함됩니 다.
포장 단위	1 개
순 중량	13.76 kg
총 무게	14.2 kg
관세 번호	73269060

## 특징

---

ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
제품 설명	CP support section height-adjustable, CP120/120, for weight range 10-60 kg

---