

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6315.200

손잡이 스트립이 달린 운영 하우징

상태: 2026. 5. 21 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6315.200 - 손잡이 스트립이 달린 운영 하우징

강판 소재에 최신 디자인의 손잡이 스트립이 달린 운영 하우징, 서포트 암 시스템 CP 60 / 120 / 180에 맞는 130mm 직경의 서포트 암 컷아웃이 있음, 서비스 액세스 전면이나 후면 중 선택 가능, 가공을 위해 알루미늄 전면 패널 쉽게 분해 가능, 보호 등급 IP 55



특징

주문 번호	CP 6315.200
재료	인클로저 및 도어: 강판 손잡이 스트립: 알루미늄 전면 패널: 알루미늄 커버 캡: 플라스틱
표면 처리	인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 손잡이 스트립: 자연 산화방지코팅 전면 패널: 자연 산화방지코팅
색상	인클로저 및 도어: RAL 7035 손잡이 스트립: 자연 산화방지코팅 전면 패널: 자연 산화방지코팅 커버 캡: RAL 7024과 유사

특징

제공 범위	서포트 암 연결부 Ø 130mm용 컷아웃 및 보강재가 있는 인클로저 전면에 최대 컷아웃이 이뤄져 있고, 작업이 용이한 3mm 알루미늄 전면 패널이 이를 덮고 있음 측면 손잡이 스트립 및 커버 캡 3mm 이중 걸림 캠 잠금장치 TS 시스템 천공이 있는 내장형 내부 설치 브래킷
치수	폭: 380 mm 높이: 300 mm 깊이: 210 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
버전	전면의 점검용 액세스
참고 사항	서포트 암 연결부 및 도어 경첩의 교체는 인클로저만 회전시키면 가능 옵션: Ø 130mm 서포트 암 연결부, 사전 형성된 보강판의 중심을 벗어난 곳, 손쉬운 천공 전면으로부터의 서비스 액세스용 잠금 시스템: 41mm 매립형 잠금장치, 버전 C, 실린더 매립형 잠금장치, 플라스틱 손잡이 및 T형 손잡이, 버전 C
기본 재료	알루미늄
품목 번호 관련 참고 사항:	적합한 장착 플레이트 5050.430, 배송 백 5050.507 포함
잠금장치	잠금장치 버전: 초승달 모양의 잠금 코 잠금 장치 개수: 1 잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
포장 단위	1 개
순 중량	7.955 kg
총 무게	8.374 kg
관세 번호	94032080
ECLASS 8.0	27180505

특징

제품 설명

CP Operating housing with handle strips, WHD: 380x300x210 mm, Sheet steel, handle strips made of aluminum, Servicing access from the front

승인

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK