

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6321.000

최대 24" 데스크톱 TFT용 운영 하우징

상태: 2026. 6. 26 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6321.000 - 최대 24" 데스크톱 TFT용 운영 하우징

VESA 75/100 통합 홀더. 시중에서 판매하는 16:9/16:10 비율의 최대 24인치 데스크톱 TFT를 위한 효과적이고 매력적인 보호 장치. 높은 보호 등급 IP 65.

특징

주문 번호	CP 6321.000
버전	단판 안전 유리 장착 모니터링 창
제품 설명	16:9/16:10 포맷의 최대 24" 화면이 있는 일반 시판 데스크톱 TFT를 설치하기 위한 용도
재료	인클로저 및 도어: 강판 손잡이 스트립: 알루미늄 커버 캡: 플라스틱 모니터링 창: 단판 안전 유리 TFT 홀더: 강판
표면 처리	인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 손잡이 스트립: 자연 산화방지코팅
색상	인클로저 및 도어: RAL 7035 손잡이 스트립: 자연 산화방지코팅 커버 캡: RAL 7024과 유사
제공 범위	서포트 암 연결부 Ø 130mm용 컷아웃 및 보강재가 있는 인클로저 모니터링 창 VESA 75/100을 수용하는 데스크톱 TFT용 홀더 측면 손잡이 스트립 및 커버 캡 도어 안쪽으로는 우측에 경첩 장착 3mm 이중 걸림 캡 잠금장치
치수	폭: 650 mm 높이: 450 mm 깊이: 155 mm

특징

IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 65
잠금 장치 개수	1
참고 사항	서포트 암 연결부 및 도어 경첩의 교체는 인클로저만 회전시키면 가능 옵션: Ø 130mm 서포트 암 연결부, 사전 형성된 보강판의 중심을 벗어난 곳, 손쉬운 천공 매립형 잠금장치, 27mm 매립형 잠금장치(버전 A), 잠금 실린더, 플라스틱 손잡이 및 T형 손잡이(버전 B)로 교체 가능
기본 재료	알루미늄
잠금장치	잠금장치 버전: 캠 잠금 장치 개수: 1 잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
포장 단위	1 개
순 중량	16.468 kg
총 무게	17.335 kg
관세 번호	94032080
ECLASS 8.0	27180505
제품 설명	CP Operating housing for desktop TFT up to 24", WHD: 650x450x155 mm, Sheet steel, handle strips made of aluminum

승인

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
----	---------------------