Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 6321.050 최대 24" 데스크톱 TFT용 운영 하우징 AX

상태: 2025. 10. 31 (원천: rittal.com/kr-ko)



AX 6321.050 - 최대 24" 데스크톱 TFT용 운영 하우징 AX

AX 기반 최대 24인치까지 데스크톱 TFT용 운영 하우징, 강판, 내장된 VESA 75/100 홀더 포함. 16:9/16:10 사이즈의 최대 24인치 시판 데스크톱 TFT를 위한 효과적이고 매력적인 보호 장치.







특징

주문 번호	AX 6321.050
제품 설명	16:9/16:10 포맷의 최대 24" 화면이 있는 일반 시판 데스크톱 TFT를 설치 하기 위한 용도
재료	인클로저: 강판 도어: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 손잡이 스트립: 알루미늄 커버 캡: 플라스틱 모니터링 창: 단판 안전 유리 TFT 홀더: 강판
표면 처리	인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 손잡이 스트립: 자연 산화방지코팅
General colour	RAL 7035
색상	인클로저 및 도어: RAL 7035 손잡이 스트립: 자연 산화방지코팅 커버 캡: RAL 7024과 유사

© Rittal 2025

특징

제공 범위	도어와 Ø 130mm 서포트 암 연결부용 컷아웃 및 보강재가 있는 인클로저 모니터링 창 VESA 75/100을 수용하는 데스크톱 TFT용 홀더 측면 손잡이 스트립 및 커버 캡 도어 안쪽으로는 우측에 경첩 장착 3mm 이중 걸림 캠 잠금장치 천공이 있는 내장형 내부 설치 브래킷
치수	폭: 650 mm 높이: 450 mm 깊이: 155 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 유형 12
잠금 장치 개수	2
IK 코드	IK08
참고 사항	서포트 암 연결부 및 도어 경첩의 교체는 인클로저만 회전시키면 가능 옵션: Ø 130mm 서포트 암 연결부, 사전 형성된 보강판의 중심을 벗어난 곳, 손쉬운 천공 후면으로부터의 서비스 액세스용 잠금 시스템 : 매입형 잠금장치, 미니 간편 손잡이 AX, 매입형 잠금장치 27mm, 버전 A로 교체 가능
기본 재료	강판
잠금장치	잠금장치 버전: 캠 잠금 장치 개수: 2 잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
포장 단위	1 개
순 중량	15.66

© Rittal 2025 3

특징

총 무게	15.8
PCF/VE(크래들-게이트)	59.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94032080
EAN	4028177923249
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증

© Rittal 2025 4