

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6372.543

컴포트 패널

상태: 2026. 4. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6372.543 - 콤포트 패널

알루미늄 인클로저는 높은 열전도율로 최적의 패시브 방열 효과. 가벼운 무게와 높은 안정성. IEC 60 529에 준하는 보호 등급 IP 65.



특징

| | |
|----------------|---|
| 주문 번호 | CP 6372.543 |
| 버전 | Ø 130mm 서포트 암 연결부 |
| 장점 | 알루미늄 인클로저, 최적의 패시브 방열효과를 위한 높은 열전도율. 가벼운 무게와 높은 안정성 리탈의 모든 스탠드 및 서포트 암 시스템과 호환 가능 |
| 재료 | 인클로저: 압출 성형 알루미늄 섹션 코너 피스: 아연 다이 캐스팅 안전 모서리: 플라스틱 |
| General colour | 산화방지코팅 |
| 색상 | 인클로저: 자연 산화방지코팅 코너 피스: RAL 7035 안전 모서리: RAL 7024와 유사한 |

특징

| | |
|--------------------------|---|
| 제공 범위 | 서포트 암 연결부용 컷아웃이 있는 인클로저 3mm 이중 걸림 매립형 잠금장치, 41mm 매립형 잠금장치, 플라스틱 손잡이 및 T형 손잡이(버전 C)로 교체 가능 전면 패널용 실링 및 조립 부품 포함 경첩이 장착된 후면 패널, 가장 긴 인클로저 면에 경첩 장착 |
| 치수 | 폭: 628.5 mm 높이: 508.5 mm 깊이: 209 mm |
| 설치 깊이 | 191 mm |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 65 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| 전면 패널 폭에 맞춤 | 520 mm |
| 전면 패널 폭에 맞춤 | 400 mm |
| 버전 | 후면의 서비스 액세스 |
| 참고 사항 | 인클로저를 회전시켜 서포트 암 연결부 교체 가능 |
| 기본 재료 | 알루미늄 |
| 잠금장치 | 잠금장치 버전: 초승달 모양의 잠금 코 잠금 장치 개수: 2 잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 16.241 kg |
| 총 무게 | 19.296 kg |
| 관세 번호 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |

특징

제품 설명

CP Compact Panel, for front panel BH 520x400 mm, installation depth 191 mm, Extruded aluminum section, Support arm connection Ø 130 mm, Screw-fastened rear panel

승인

승인

UL + C-UL (listed)

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK