Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





CP 6380.040 옵티패널

상태: 2025. 12. 14 (원천: rittal.com/kr-ko)



CP 6380.040 - 옵티패널

알루미늄 인클로저는 높은 열전도율로 최적의 패시브 방열 효과. 소형 패널 및 제어 솔루션용. 매우 슬림한 디자인, 설치 장치 자체 외에 공간이 더 필요하지 않음.







특징

| 주문 번호 | CP 6380.040 |
|----------------|---|
| 버전 | 서포트 암 연결부, 직각 120 x 65mm |
| 장점 | 알루미늄 인클로저, 최적의 패시브 방열효과를 위한 높은 열전도율. 가벼운 무게와 높은 안정성 리탈의 모든 스탠드 및 서포트 암 시스템과 호환 가능 |
| 재료 | 인클로저: 압출 성형 알루미늄 섹션 코너 피스: 아연 다이 캐스팅 안전 모서리: 플라스틱 |
| General colour | 산화방지코팅 |
| 색상 | 인클로저: 자연 산화방지코팅 코너 피스: RAL 7035 안전 모서리: RAL 7024와 유사한 |
| 제공 범위 | 경첩 부착 후면 패널이 있는 인클로저 실링 포함 |
| | |

© Rittal 2025 2

특징

| 치수 | 폭: 526.6 mm |
|---------------------------------------|--|
| | 높이: 398.8 mm |
| | 깊이: 110 mm |
| 설치 깊이 | 100 mm |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 65 |
| 전면 패널 폭에 맞음 | 482.6 mm |
| 전면 패널 폭에 맞음 | 354.8 mm |
| 버전 | 후면의 서비스 액세스 |
| 참고 사항 | 인클로저를 회전시켜 서포트 암 연결부 교체 가능 3mm 이중 걸림 매립형 잠금장치, 41mm 매립형 잠금장치, 플라스틱 손잡 이 및 T형 손잡이(버전 C)로 교체 가능 가장 긴 인클로저 면에 후면 패널의 경첩 장착 |
| 기본 재료 | 알루미늄 |
| 잠금장치 | 잠금장치 버전: 캠 잠금 장치 개수: 2 잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 6.069 |
| 총 무게 | 6.388 |
| EAN | 4028177429093 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| | |

승인

© Rittal 2025

승인

| 승인 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|
| 설명 | 적합성 인증 |
| | 적합성 인증 UK |

© Rittal 2025 4