

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6380.400

옵티패널

상태: 2026. 6. 26 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6380.400 - 옵티패널

알루미늄 인클로저는 높은 열전도율로 최적의 패시브 방열 효과. 소형 패널 및 제어 솔루션용. 매우 슬림한 디자인, 설치 장치 자체 외에 공간이 더 필요하지 않음.



특징

주문 번호

CP 6380.400

버전

서포트 암 연결부, 직각 120 x 65mm

장점

알루미늄 인클로저, 최적의 패시브 방열효과를 위한 높은 열전도율.
가벼운 무게와 높은 안정성
리탈의 모든 스탠드 및 서포트 암 시스템과 호환 가능

재료

인클로저: 압출 성형 알루미늄 섹션
코너 피스: 아연 다이 캐스팅
안전 모서리: 플라스틱

General colour

산화방지코팅

색상

인클로저: 자연 산화방지코팅
코너 피스: RAL 7035
안전 모서리: RAL 7024와 유사한

제공 범위

경첩 부착 후면 패널이 있는 인클로저
실링 포함
전면 패널용 실링 및 조립 부품 포함

특징

치수	폭: 564 mm 높이: 444 mm 깊이: 110 mm
설치 깊이	100 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 65
전면 패널 폭에 맞음	520 mm
전면 패널 폭에 맞음	400 mm
버전	후면의 서비스 액세스
참고 사항	인클로저를 회전시켜 서포트 암 연결부 교체 가능 3mm 이중 걸림 매립형 잠금장치, 41mm 매립형 잠금장치, 플라스틱 손잡이 및 T형 손잡이(버전 C)로 교체 가능 가장 긴 인클로저 면에 후면 패널의 경첩 장착
기본 재료	알루미늄
잠금장치	잠금장치 버전: 캠 잠금 장치 개수: 2 잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
포장 단위	1 개
순 중량	7.755 kg
총 무게	8.163 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
제품 설명	CP Optipanel, for front panel BH 520x400 mm, installation depth 100 mm, Extruded aluminum section, Support arm connection 120x65 mm

승인

승인	UL + C-UL (listed)
----	--------------------

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
----	---------------------