


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 6446.030

## 내장형 키보드 19□/4U

상태: 2026. 2. 26 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 6446.030 - 내장형 키보드 19□/4U 터치패드 내장

터치패드가 내장되어 있기 때문에 보호 등급에 준하는 별도의 마우스 설치가 필요 없고, 따라서 배선도 최소화되었습니다.



## 특징

주문 번호	SM 6446.030
제품 설명	터치패드가 내장되어 있기 때문에 보호 등급에 준하는 별도의 마우스 설치가 필요 없으며 배선도 최소화되었습니다. 입력 깊이가 낮은 키는 도드라진 가장자리를 통해 쉽게 식별되고, 적은 타력으로도 작동되며, 키감이 좋습니다.
장점	숫자 키가 별도로 구분되어 있어서 파라미터를 빠르게 입력 가능. 세척이 가능한 밀폐된 표면 DIN 42 115에 준하는 높은 수준의 기계적/화학적 내구성.
재료	전면 패널: 알루미늄
제공 범위	USB 연결 케이블, 길이 1.8m 실링 천공 형판 평면 설치용 장착 재료
치수	폭: 482.6 mm 높이: 177 mm 깊이: 30 mm
Number keys	2.6 N

## 특징

---

Number keys	0.3 mm
인터페이스	1 x USB
Number keys	105
레이아웃	독일어
Resolution capacitive touchpad	40 픽셀/mm
Lifetime	3백만 타
치수	나사: M5 나사산 길이: 20 mm
작동 온도 범위	-40 °C...90 °C
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 65(전면, 폐쇄형)
포장 단위	1 개
순 중량	1.44 kg
총 무게	1.82 kg
관세 번호	84716060
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
제품 설명	SM Built-in keyboard 19"/4 U, WHD: 482,6x177x30 mm, Installation depth: 23 mm, german, With integral touchpad

## 승인

---

설명	적합성 인증
----	--------