

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.010

TFT 모니터

상태: 2026. 2. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.010 - TFT 모니터

표면 및 운영 하우징용 빌트인 버전

특징

| | |
|----------|---|
| 주문 번호 | SM 6450.010 |
| 버전 | 터치 스크린 미포함 |
| 제품 설명 | 표면 및 운영 하우징용 설치 버전 |
| 장점 | 고품질 산업용 디자인 통합형 전면 프레임 덕분에 조립 부담 경감 별도의 통풍 불필요 매우 작은 설치 깊이(45mm) |
| 재료 | 전면 프레임: 알루미늄 |
| 표면 처리 | 분체 코팅 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 실링 육각너트(평면부 설치용) VGA 케이블 나사 볼트 M5, 후면 장착용 터치 버전의 경우에는 추가로 부속 연결 케이블 및 CD-ROM 드라이버 포함. 반사 방지 코팅 처리된 안전 유리 포함. |
| 치수 | 폭: 430 mm 높이: 343 mm |
| 인터페이스 | VGA(D-SUB HD 15극) DVI-D |
| 작동 온도 범위 | 0 °C...50 °C |

특징

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 저장 온도 범위 | -40 °C...85 °C |
| 디스플레이 밝기 | 400 cd/m ² |
| 명암비 | 700 : 1 |
| 대각선 | 15" |
| 작동 시간 | 50,000 h |
| On Screen Display (OSD) | 후면 조작 버튼 |
| Reading angle left/right | 80 ° |
| 디스플레이 해상도 | 1024 x 768 픽셀 |
| 정격 출력 Pel | DC의 경우: 15 W |
| 수평 동기 (최소/최대) | 31.4 - 80 kHz |
| 수직 동기화 (최소/최대) | 60 - 75 Hz |
| 페인트 개수 | 16.7 |
| 컨트롤러 해상도 | VGA SVGA XGA |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 6.4 |
| 총 무게 | 6.52 |
| 관세 번호 | 85286200 |
| EAN | 4028177389991 |
| ETIM 9 | EC001428 |
| ECLASS 8.0 | 19200201 |

승인

설명

적합성 인증