

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.050

파워팩

상태: 2026. 5. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.050 - 파워팩 TFT 모니터용

IEC320 소켓 포함, TFT 모니터 연결용 케이블(1.5m) 포함

특징

주문 번호	SM 6450.050
재료	인클로저: 플라스틱
제공 범위	IEC 60 320 커넥터 C14가 있는 전원 공급 장치 TFT 모니터 연결용 통합 케이블(1.5m)
치수	폭: 112 mm 높이: 31 mm 깊이: 47 mm
입력 전압	100 ~ 240V
출력 전압	12V DC
작동 온도 범위	10 °C...40 °C
저장 온도 범위	-10 °C...80 °C
포장 단위	1 개
순 중량	0.254 kg
총 무게	0.294 kg
관세 번호	85043121
ETIM 9	EC001781
ECLASS 8.0	19089213
제품 설명	SM Power pack, For TFT-Monitor, Input voltage: 100-240 V, Ausgang: 12 V, L: 1,5 m