## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## SM 6450.050 파워팩

상태: 2025. 11. 21 (원천: rittal.com/kr-ko)



## SM 6450.050 - 파워팩 TFT 모니터용

IEC320 소켓 포함, TFT 모니터 연결용 케이블(1.5m) 포함

## 특징

주문 번호	SM 6450.050
재료	인클로저: 플라스틱
제공 범위	IEC 60 320 커넥터 C14가 있는 전원 공급 장치 TFT 모니터 연결용 통합 케이블(1.5m)
치수	폭: 112 mm 높이: 31 mm 깊이: 47 mm
입력 전압	100 ~ 240V
출력 전압	12V DC
작동 온도 범위	10 °C40 °C
저장 온도 범위	-10 °C80 °C
포장 단위	1 개
순 중량	0.254
총 무게	0.294
관세 번호	85043121
EAN	4028177390027
ETIM 9	EC001781
ECLASS 8.0	19089213

© Rittal 2025 2