

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6510.330

### 서포트 암, 높이 조절 가능

상태: 2026. 2. 14 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# CP 6510.330 - 서포트 암, 높이 조절 가능 서포트 암 시스템 CP 120용

보다 향상된 인체 공학적 요소 제공

## 특징

주문 번호	CP 6510.330
제품 설명	서포트 암 전면에 있는 조절 스크루를 사용하여 필요에 따라 키가 크거나 작은 운영자용으로 그리고 좌식 및 입식 작업장용으로 조절 영역을 최대 800mm까지 조절할 수 있으므로 향상된 인체 공학을 제공함. 내장된 케이블 라우팅에 액세스할 수 있도록 플라스틱 외피를 벗겨낼 수 있음.
장점	서포트 암 후면에 있는 조절 스크류를 사용하면 압축 스프링을 인클로저 중량에 정확하게 맞출 수 있음 압축 스프링이 부러질 경우에도 서포트 암의 위치는 유지되기 때문에 기능에 문제가 발생하지 않음 장착된 인클로저의 틸트 각도는 어떤 높이에서도 동일 DVI, VGA와 같은 커넥터가 있는 케이블을 문제 없이 설치할 수 있음 3단계 잠금장치 내장
색상	RAL 9006
제공 범위	조립 부품
길이	1,090 mm
설치 옵션	18 x 39mm 케이블 인입을 위한 최대 단면적 인입 가능한 케이블의 최대 개수 3x Ø 7mm 및 2x Ø 8.5mm
품목 번호 관련 참고 사항:	중량 범위에는 구성품이 장착된 인클로저 및 수직 서포트 섹션도 포함됩니다.
치수	길이: 1,090 mm
지지 하중	15 kg...32 kg

## 특징

포장 단위	1 개
순 중량	18
총 무게	19
관세 번호	73269098
EAN	4028177598140
ECLASS 8.0	27189263

## 승인

설명	제조사 인증
----	--------