


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6514.200

받침 바, 스윙식

상태: 2026. 2. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6514.200 - 받침 바, 스윙식

프로그래밍 및 서비스 작업 시 표준 키보드 보관용, 손쉽게 넣을 수 있는 받침 바 조립 간격은 최소 300mm입니다.



특징

주문 번호	CP 6514.200
제품 설명	프로그래밍 작업 및 유지 보수 작업 시 표준 키보드 받침용. 손쉽게 접어 넣을 수 있는 받침 바 조립 간격은 최소 300mm임. 최대 210mm의 키보드를 받칠 수 있는 충분한 깊이.
장점	사용 후 받침 바가 안전하게 접혀 장착 표면 밑의 공간이 절약되므로 사용자의 활동 공간이 제한되지 않음.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
설치 옵션	컴포트 패널 아래(최소 전면 패널 폭 385mm) 옵티패널 아래(최소 전면 패널 폭 405mm) 작업대 IW와 같이 충분히 넓은 면적 아래, 손잡이가 있는 커맨드 패널 AX 수직 표면에(도어/측면 패널)
포장 단위	2 개
순 중량	1 kg

특징

총 무게	1.089 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	4.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
제품 설명	CP Utility bars, vertically hinged, standard keyboard support