

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6530.200

**손잡이 스트립이 있는 AE 기반 운영 하
우징**

상태: 2026. 4. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6530.200 - 손잡이 스트립이 있는 AE 기반 운영 하우징

3중 처리된 표면의 강판 인클로저가 최적의 부식 방지 효과를 제공함. 기계 가공을 위한 알루미늄 전면 패널의 손쉬운 해체. 전면 및 후면의 신속하고 안전한 점검용 액세스

특징

주문 번호	CP 6530.200
재료	인클로저 및 도어: 강판 손잡이 스트립: 알루미늄 커버 캡: 플라스틱
표면 처리	인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 손잡이 스트립: 분체 코팅
색상	인클로저 및 도어: RAL 7035 손잡이 스트립 및 커버 캡: RAL 7030
제공 범위	Ø 130mm의 서포트 암 시스템 CP-L의 컷아웃 및 보강재를 제공하는 인클로저 측면에 점용접을 한 레일 전면에 최대 컷아웃이 이뤄져 있고, 작업이 용이한 3mm 알루미늄 전면 패널이 이를 덮고 있음 마감 캡이 있는 측면 손잡이 스트립 도어 안쪽으로는 우측에 경첩 장착 3mm 이중 걸림 캠 잠금장치
치수	폭: 380 mm 높이: 380 mm 깊이: 210 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
참고 사항	서포트 암 연결부 및 도어 경첩의 교체는 인클로저만 회전시키면 가능
기본 재료	알루미늄

특징

포장 단위	1 개
순 중량	9.296 kg
총 무게	9.785 kg
관세 번호	94032080
ECLASS 8.0	27180505

승인

승인 UL