

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6535.010

도어 장착 운영 하우징

상태: 2026. 4. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6535.010 - 도어 장착 운영 하우징 스테인리스 스틸

스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 소재 도어 장착 운영 하우징, 식품 안전 등급의 플라스틱 소재 손잡이 스트립이 장착되어 있음. 스테인리스 스틸 서포트 암 시스템 CP40과 조합 가능.



특징

| | |
|----------------|---|
| 주문 번호 | CP 6535.010 |
| 버전 | 서포트 암 연결부 CP 40 포함, 스테인리스 스틸 |
| 재료 | 인클로저 및 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 손잡이 스트립: 식료품에 사용 가능한 플라스틱, 파란색 도색됨 |
| 표면 처리 | 브러시 연마, 그레인 사이즈 400 |
| General colour | 스테인리스 스틸 |
| 색상 | 손잡이 스트립: RAL 5002와 유사 |
| 제공 범위 | 인클로저 전체가 솔리드형 스테인리스 스틸 서포트 암 시스템 CP 40용 컷아웃과 보강재 가이드 플레이트가 있는 잠금장치 밀폐 프레임과 양쪽에 손잡이 스트립이 있는 도어 잠금장치: 3mm 이중 걸림 |

특징

| | |
|--------------------------|--|
| 치수 | 폭: 300 mm 높이: 300 mm 깊이: 150 mm |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 66 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| 참고 사항 | 서포트 암 연결부 및 도어 경첩의 교체는 인클로저만 회전시키면 가능 3mm 이중 걸림 매립형 잠금장치, 41mm 매립형 잠금장치, 플라스틱 손잡이 및 T형 손잡이(버전 C)로 교체 가능 |
| 기본 재료 | 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) |
| 품목 번호 관련 참고 사항: | 적합한 장착 플레이트 5050.432, 배송 백 5050.507 포함 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 5.985 kg |
| 총 무게 | 6.3 kg |
| 관세 번호 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| 제품 설명 | CP Command panel housing with door, WHD: 300x300x150 mm, Stainless steel 1.4301 |

승인

| | |
|----|--|
| 승인 | UL |
| 설명 | 적합성 인증 적합성 인증 UK PCF-declaration |