Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6538.000 도어 장착 운영 하우징

상태: 2025. 12. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)



CP 6538.000 - 도어 장착 운영 하우징

도어 장착 운영 하우징, 알루미늄 손잡이 스트립이 있는 강판 전면 도어 오프닝 보호 등급 IP 55 서포트 암 시스템 CP-L,용 컷아웃 및 보강재, Ø 130mm

특징

주문 번호	CP 6538.000
재료	인클로저 및 도어: 강판 손잡이 스트립: 알루미늄 커버 캡: 플라스틱
표면 처리	인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 손잡이 스트립: 분체 코팅
색상	인클로저 및 도어: RAL 7035 손잡이 스트립 및 커버 캡: RAL 5018
제공 범위	Ø 130mm의 서포트 암 시스템 CP-L의 컷아웃 및 보강재를 제공하는 인클 로저 3mm 이중 걸림 캠 잠금장치 실링 프레임 측면 손잡이 스트립 및 커버 캡
치수	폭: 400 mm 높이: 400 mm 깊이: 180 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
참고 사항	서포트 암 연결부 및 도어 경첩의 교체는 인클로저만 회전시키면 가능
기본 재료	알루미늄
포장 단위	1 개
순 중량 ——————————	9.099

© Rittal 2025 2

특징

총 무게	9.578
관세 번호	94032080
EAN	4028177186309
ECLASS 8.0	27180505

© Rittal 2025 3