

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6538.010

도어 장착 운영 하우징

상태: 2026. 7. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6538.010 - 도어 장착 운영 하우징 스테인리스 스틸

스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 소재 도어 장착 운영 하우징, 식품 안전 등급의 플라스틱 소재 손잡이 스트립이 장착되어 있음. 스테인리스 스틸 서포트 암 시스템 CP40과 조합 가능.



특징

주문 번호	CP 6538.010
버전	서포트 암 연결부 CP 40 포함, 스테인리스 스틸
재료	인클로저 및 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 손잡이 스트립: 식료품에 사용 가능한 플라스틱, 파란색 도색됨
표면 처리	브러시 연마, 그레인 사이즈 400
General colour	스테인리스 스틸
색상	손잡이 스트립: RAL 5002와 유사
제공 범위	인클로저 전체가 솔리드형 스테인리스 스틸 서포트 암 시스템 CP 40용 컷아웃과 보강재 가이드 플레이트가 있는 잠금장치 밀폐 프레임과 양쪽에 손잡이 스트립이 있는 도어 잠금장치: 3mm 이중 걸림

특징

치수	폭: 400 mm 높이: 400 mm 깊이: 150 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 12
참고 사항	서포트 암 연결부 및 도어 경첩의 교체는 인클로저만 회전시키면 가능 3mm 이중 걸림 매립형 잠금장치, 41mm 매립형 잠금장치, 플라스틱 손잡이 및 T형 손잡이(버전 C)로 교체 가능
기본 재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
품목 번호 관련 참고 사항:	적합한 장착 플레이트 5050.453, 배송 백 5050.507 포함
포장 단위	1 개
순 중량	8.84 kg
총 무게	8.85 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	43.29
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
제품 설명	CP Command panel housing with door, WHD: 400x400x150 mm, Stainless steel 1.4301

승인

승인	UL
----	----

승인

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK

PCF-declaration