### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# CP 6660.050 서<u>포트 섹션 CP 40,</u> 스테인리스 스틸

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)



## CP 6660.050 - 서포트 섹션 CP 40, 스테인리스 스틸 솔리드형

연결 구성품에 클램핑 스크루 2개로 고정.

### 특징

주문 번호	CP 6660.050
제품 설명	결합 구성품에 고정 스크류 2개로 고정.
재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
표면 처리	브러시 연마, 그레인 사이즈 400
제공 범위	서포트 섹션
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	DIN EN 60529(2014-09)에 준하는 IP 66 DIN EN 60529(2014-09)에 준하는 IP X9
직경	48.3 mm
길이	500 mm
재료 두께	3.6 mm
포장 단위	1 개
순 중량	1.755
총 무게	2.08
관세 번호	73064020
EAN	4028177254220
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

© Rittal 2025 2

## 승인

설명

제조사 인증

© Rittal 2025 3