

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6681.000 프리미엄 패널

상태: 2026. 6. 27 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6681.000 - 프리미엄 패널 스테인리스 스틸

스테인리스 스틸로 된 프리미엄 패널 1.4301(AISI 304), 고압 내세척성.



## 특징

주문 번호	CP 6681.000
버전	서포트 암 연결부 CP 40 포함, 스테인리스 스틸
장점	고압 내세척성: 두 표면 사이에 실링이 있고 스크루 체결을 통해서 최적의 밀폐 상태가 구현됨. 클린룸에 적합: 식료품 생산 영역의 높은 요건에 적합한 스크루 체결. 플라스틱 마개로 내부에서 고정하거나 외부에서 육각 스크루로 고정 가능.
재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
표면 처리	브러시 연마, 그레인 사이즈 400
치수	폭: 530 mm 높이: 360 mm 깊이: 120 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 66 IP X9
서포트 암 연결부에 적합	상부 또는 하부(인클로저의 회전을 통해)
Cleanroom class	DIN EN ISO 14 644-1에 준하는 공기 청정 1등급

## 특징

---

기본 재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
포장 단위	1 개
순 중량	8.835 kg
총 무게	9.3 kg
PCF/VE(크라들-게이트)	35.41
관세 번호	94039910
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
제품 설명	CP Premium Panel IP 69K, WHD: 530x360x120 mm, Stainless steel 1.4301, To fit panels WH 482.6x310 mm, Installation depth 115 mm

## 승인

---

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK PCF-declaration
----	--