


# Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



## TP 6701.500

## 콘솔 하부

상태: 2025. 12. 18 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6701.500 - 콘솔 하부

각 톱 콘솔 솔루션의 기반이 되는 4개 너비 및 2개 깊이

## 특징

주문 번호	TP 6701.500
재료	인클로저: 강판 1.5mm 도어 및 콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 밸포 PU 실링 처리 장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리	전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035
제공 범위	인클로저 위쪽 개방 도어, 전면 장착 플레이트 개별 케이블 인입이 가능하도록 개방된 바닥
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	699 mm x 625 mm
도어 개수	1
IK 코드	IK08
기본 재료	강판
치수	폭: 800 mm 높이: 675 mm 깊이: 400 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55 적합한 글랜드 플레이트를 선택한 경우
Protection category NEMA	적합한 글랜드 플레이트 또는 트림 플레이트 선택 시 NEMA 12
포장 단위	1 개

## 특징

---

관세 번호 94032080

---

EAN 4028177554085

---

ECLASS 8.0 27180504

## 승인

---

승인 UL + C-UL (listed)

---

설명 적합성 인증