



TP 6703.600

콘솔 하부

상태: 2026. 5. 14 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6703.600 - 콘솔 하부

모든 TopConsole 솔루션은 TopConsole 하부, 4가지 너비와 2가지 깊이로 제공. AX 잠금 플레이트는 균일한 외관을 보장하며, 손쉬운 케이블 라우팅을 위해 두 부분으로 된 글랜드 플레이트가 제공 범위에 포함.

특징

주문 번호	TP 6703.600
재료	인클로저: 강판 1.5mm 도어 및 콘솔 커버: 강판 2.0mm, 돌레 전체에 발포 PU 실링 처리 장착 플레이트: 강판
표면 처리	인클로저, 커버 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035
제공 범위	인클로저 위쪽 개방 도어 또는 이중 도어 잠금 바(전면 깊이 400mm, 전면 및 후면 깊이 500mm) 장착 플레이트 글랜드 플레이트
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	1,499 mm x 625 mm
도어 개수	2
치수	폭: 1,600 mm 높이: 675 mm 깊이: 400 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
참고 사항	슬라이딩 요소 VX 5051.172는 새로운 버전의 베이스/주추 시스템 VX용 조립 보조 도구로 사용할 수 있음

특징

포장 단위	1 개
순 중량	75 kg
총 무게	80 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
제품 설명	TP TopConsole system, pedestal, WHD: 1600x675x400 mm, Sheet steel

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK