

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6710.000

## CX 콘솔 중앙부

상태: 2026. 6. 21 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6710.000 - CX 콘솔 중앙부

네 개의 너비가 CX 콘솔 시스템의 2피스 또는 3피스 구조를 위한 브리지를 형성함.



## 특징

|       |   |
|-------|---|
| 주문 번호 | CX 6710.000   |
| 버전    | 중앙부   |
| 재료    | 인클로저: 강판 1.5mm<br>콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리   |
| 표면 처리 | 인클로저 및 커버: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장   |
| 색상    | RAL 7035  |
| 제공 범위 | 인클로저<br>후면에 경첩이 장착된 커버, 자동 걸림장치가 있는 스톱퍼 2개. 좌측 자동 해제 걸림장치, 우측 수동 해제 걸림장치<br>인클로저 바닥 내 케이블 관통용 구멍<br>잠금장치: 3mm 이중 걸림 |
| 치수    | 폭: 600 mm<br>깊이: 745 mm   |
| 전면 높이 | 130 mm  |
| 높이 후면 | 200 mm  |

# 특징

|                          |  |
|--------------------------|--|
| IK 코드                    | IK10   |
| 참고 사항                    | 콘솔 중앙부를 폐쇄하기 위한 트림 패널이 필요함<br>2분할형 콘솔 조립 시 콘솔 하부 및 콘솔 중앙부용 트림 패널이 필요함<br>3분할형 콘솔 조립 시 콘솔 하부 및 콘솔 상부가 필요함 |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 55  |
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| 기본 재료                    | 강판   |
| 치수                       | 폭: 600 mm  |
| 잠금 장치 개수                 | 2  |
| 잠금장치 버전                  | 캠  |
| 잠금장치 인서트                 | 3mm 이중 걸림  |
| 잠금장치                     | 잠금장치 버전: 캠<br>잠금 장치 개수: 2<br>잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림   |
| 포장 단위                    | 1 개  |
| 순 중량                     | 19 kg  |
| 총 무게                     | 20.6 kg  |
| 관세 번호                    | 94032080   |
| ETIM 9                   | EC000784   |
| ETIM 8                   | EC000784   |
| ECLASS 8.0               | 27180504   |
| 제품 설명                    | CX 콘솔 시스템, 콘솔 중앙부, W: 600mm  |

# 승인

---

|    |                    |
|----|--------------------|
| 승인 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|

---

|    |        |
|----|--------|
| 설명 | 적합성 인증 |
|----|--------|