#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# TP 6710.500 2분할형 조립을 위한 콘솔 중앙부

상태: 2025. 11. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)



### TP 6710.500 - 2분할형 조립을 위한 콘솔 중앙부

4개 너비는 콘솔 시스템을 잠급니다.

#### 특징

| 주문 번호                    | TP 6710.500   |
|--------------------------|---|
| 재료                       | 인클로저: 강판 1.5mm<br>도어 및 콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리  |
| 표면 처리                    | 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장  |
| 색상                       | RAL 7035  |
| 제공 범위                    | 인클로저<br>후면에 경첩이 장착된 커버, 자동 걸림장치가 있는 스토퍼 2개. 좌측 자동<br>해제 걸림장치, 우측 수동 해제 걸림장치<br>인클로저 바닥 내 케이블 관통용 구멍 |
| IK 코드                    | IK08  |
| 기본 재료                    | 강판  |
| 치수                       | 폭: 600 mm<br>높이: 240 mm<br>깊이: 732 mm   |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 55   |
| Protection category NEMA | NEMA 12   |
| 포장 단위                    | 1 개   |
| 순 중량                     | 21.078  |
| 총 무게                     | 22.187  |
| 관세 번호                    | 94032080  |
| EAN                      | 4028177554184   |

© Rittal 2025 2

## 특징

| ETIM 9     | EC000784 |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180504 |

## 승인

| 승인 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|
| 설명 | 적합성 인증             |
|    | 적합성 인증 UK          |

© Rittal 2025 3