

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6711.000

CX 콘솔 중앙부

상태: 2026. 2. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6711.000 - CX 콘솔 중앙부

네 개의 너비가 CX 콘솔 시스템의 2피스 또는 3피스 구조를 위한 브리지를 형성함.



특징

주문 번호	CX 6711.000
버전	중앙부
재료	인클로저: 강판 1.5mm 콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
표면 처리	인클로저 및 커버: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상	RAL 7035
제공 범위	인클로저 후면에 경첩이 장착된 커버, 자동 걸림장치가 있는 스톱퍼 2개. 좌측 자동 해제 걸림장치, 우측 수동 해제 걸림장치 인클로저 바닥 내 케이블 관통용 구멍 잠금장치: 3mm 이중 걸림
치수	폭: 800 mm 깊이: 745 mm
전면 높이	130 mm
높이 후면	200 mm

특징

IK 코드	IK10
참고 사항	콘솔 중앙부를 폐쇄하기 위한 트림 패널이 필요함 2분할형 콘솔 조립 시 콘솔 하부 및 콘솔 중앙부용 트림 패널이 필요함 3분할형 콘솔 조립 시 콘솔 하부 및 콘솔 상부가 필요함
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
기본 재료	강판
치수	폭: 800 mm
잠금 장치 개수	2
잠금장치 버전	캠
잠금장치 인서트	3mm 이중 걸림
잠금장치	잠금장치 버전: 캠 잠금 장치 개수: 2 잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
포장 단위	1 개
순 중량	25
총 무게	27
관세 번호	94032080
EAN	4028177983717
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증