Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TP 6711.500 2분할형 조립을 위한 콘솔 중앙부

상태: 2025. 12. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)



TP 6711.500 - 2분할형 조립을 위한 콘솔 중앙부

4개 너비는 콘솔 시스템을 잠급니다.

특징

주문 번호	TP 6711.500
재료	인클로저: 강판 1.5mm 도어 및 콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
표면 처리	전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상	RAL 7035
제공 범위	인클로저 후면에 경첩이 장착된 커버, 자동 걸림장치가 있는 스토퍼 2개. 좌측 자동 해제 걸림장치, 우측 수동 해제 걸림장치 인클로저 바닥 내 케이블 관통용 구멍
IK 코드	IK08
기본 재료	강판
치수	폭: 800 mm 높이: 240 mm 깊이: 732 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
포장 단위	1개
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	27.456
총 무게	28.901
관세 번호	94032080
EAN	4028177554191

© Rittal 2025 2

특징

ETIM 9	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 3