

**Rittal – The System.**



Faster – better – everywhere.



TP 6715.500

3분할형 조립을 위한 콘솔 중앙부

상태: 2026. 2. 8 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6715.500 - 3분할형 조립을 위한 콘솔 중앙부

4개 너비는 텁 콘솔 시스템의 e 분할형 구조의 브릿지를 형성합니다.

## 특징

주문 번호	TP 6715.500
재료	인클로저: 강판 1.5mm 도어 및 콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 밸포 PU 실링 처리
표면 처리	전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상	RAL 7035
제공 범위	인클로저 후면에 경첩이 장착된 커버, 자동 걸림장치가 있는 스토퍼 2개. 좌측 자동 해제 걸림장치, 우측 수동 해제 걸림장치 인클로저 바닥 내 케이블 관통용 구멍
IK 코드	IK08
기본 재료	강판
치수	폭: 800 mm 높이: 235 mm 깊이: 730 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
포장 단위	1 개
순 중량	21
총 무게	22
관세 번호	94032080
EAN	4028177554238

## 특징

---

ETIM 9 EC000784

---

ECLASS 8.0 27180504

## 승인

---

승인 UL + C-UL (listed)

---

설명 적합성 인증  
적합성 인증 UK