

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6716.500

3분할형 조립을 위한 콘솔 중앙부

상태: 2026. 5. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6716.500 - 3분할형 조립을 위한 콘솔 중앙부

4개 너비는 톱 콘솔 시스템의 e 분할형 구조의 브릿지를 형성합니다.

특징

| | |
|--------------------------|--|
| 주문 번호 | TP 6716.500 |
| 재료 | 인클로저: 강판 1.5mm 도어 및 콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 |
| 표면 처리 | 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 인클로저 후면에 경첩이 장착된 커버, 자동 걸림장치가 있는 스톱퍼 2개. 좌측 자동 해제 걸림장치, 우측 수동 해제 걸림장치 인클로저 바닥 내 케이블 관통용 구멍 |
| IK 코드 | IK08 |
| 기본 재료 | 강판 |
| 치수 | 폭: 1,200 mm 높이: 235 mm 깊이: 730 mm |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 31.35 kg |
| 총 무게 | 34.3 kg |
| 관세 번호 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |

특징

| | |
|------------|--|
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| 제품 설명 | TP Top Console System, 3-파트 어셈블리용 Console 섹션, WD: 1200x730mm, 강판 |

승인

| | |
|----|---------------------|
| 승인 | UL + C-UL (listed) |
| 설명 | 적합성 인증 적합성 인증 UK |
