### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# CX 6720.000 CX 콘솔 상부

상태: 2025. 11. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)



### CX 6720.000 - CX 콘솔 상부

네 가지 폭은 CX 콘솔 시스템의 삼체형 구조와 개별 모니터링을 위한 최고의 조건을 제공함.





#### 특징

주문 번호	CX 6720.000
버전	상부
제품 설명	네 가지 폭은 CX 콘솔 시스템의 삼체형 구조와 개별 모니터링을 위한 최고 의 조건을 제공함.
재료	인클로저: 강판 1.5mm 도어: 2.0 mm의 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
표면 처리	인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상	RAL 7035
제공 범위	인클로저 하부에 경첩이 장착된 커버, 커버 고정 브래킷 포함 개별 케이블 인입이 가능하도록 개방된 바닥 잠금장치: 3mm 이중 걸림
치수	폭: 600 mm 높이: 515 mm
상부 깊이	125 mm
하부 깊이	245 mm
IK 코드	IK10

© Rittal 2025 2

## 특징

참고 사항	3분할형 콘솔 조립 시 콘솔 중앙부 및 콘솔 하부가 필요함
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
기본 재료	강판
치수	폭: 600 mm
	높이: 515 mm
	상부 깊이: 125 mm
	하부 깊이: 245 mm
잠금 장치 개수	2
잠금장치 버전	캠
잠금장치 인서트	3mm 이중 걸림
잠금장치	잠금장치 버전: 캠
	잠금 장치 개수: 2
	잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
포장 단위	1 개
순 중량	15
총 무게	16.8
관세 번호	94032080
EAN	4028177983687
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

© Rittal 2025 3

#### 승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증

© Rittal 2025 4