

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6721.000

## CX 콘솔 상부

상태: 2025. 12. 10 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6721.000 - CX 콘솔 상부

네 가지 폭은 CX 콘솔 시스템의 삼체형 구조와 개별 모니터링을 위한 최고의 조건을 제공함.



## 특징

|       |  |
|-------|--|
| 주문 번호 | CX 6721.000  |
| 버전    | 상부   |
| 제품 설명 | 네 가지 폭은 CX 콘솔 시스템의 삼체형 구조와 개별 모니터링을 위한 최고의 조건을 제공함.                                |
| 재료    | 인클로저: 강판 1.5mm<br>도어: 2.0 mm의 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리                               |
| 표면 처리 | 인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장  |
| 색상    | RAL 7035   |
| 제공 범위 | 인클로저<br>하부에 경첩이 장착된 커버, 커버 고정 브래킷 포함<br>개별 케이블 인입이 가능하도록 개방된 바닥<br>잠금장치: 3mm 이중 걸림 |
| 치수    | 폭: 800 mm<br>높이: 515 mm  |
| 상부 깊이 | 125 mm   |
| 하부 깊이 | 245 mm   |
| IK 코드 | IK10   |

## 특징

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 참고 사항                    | 3분할형 콘솔 조립 시 콘솔 중앙부 및 콘솔 하부가 필요함                          |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 55   |
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| 기본 재료                    | 강판  |
| 치수                       | 폭: 800 mm<br>높이: 515 mm<br>상부 깊이: 125 mm<br>하부 깊이: 245 mm |
| 잠금 장치 개수                 | 2   |
| 잠금장치 버전                  | 캡   |
| 잠금장치 인서트                 | 3mm 이중 걸림   |
| 잠금장치                     | 잠금장치 버전: 캡<br>잠금 장치 개수: 2<br>잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림          |
| 포장 단위                    | 1 개   |
| 순 중량                     | 18  |
| 총 무게                     | 20.5  |
| 관세 번호                    | 94032080  |
| EAN                      | 4028177983670   |
| ETIM 9                   | EC000784  |
| ETIM 8                   | EC000784  |
| ECLASS 8.0               | 27180504  |

# 승인

---

승인

UL + C-UL (listed)

---

설명

적합성 인증