#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# TP 6721.500 3분할형 조립을 위한 콘솔 상부

상태: 2025. 10. 28 (원천: rittal.com/kr-ko)



### TP 6721.500 - 3분할형 조립을 위한 콘솔 상부

네 가지 폭은 톱 콘솔 시스템의 삼체형 구조와 개별 모니터링을 위한 최고의 조건을 제공함.

#### 특징

주문 번호	TP 6721.500
재료	인클로저: 강판 1.5mm 도어 및 콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
표면 처리	전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상	RAL 7035
제공 범위	인클로저 하부에 경첩이 장착된 커버, 커버 고정 브래킷 포함 개별 케이블 인입이 가능하도록 개방된 바닥
IK 코드	IK08
기본 재료	강판
치수	폭: 800 mm 높이: 720 mm 깊이: 240 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
포장 단위	1 개
순 중량	22.208
총 무게	23
관세 번호	94032080
EAN	4028177554276

© Rittal 2025 2

## 특징

ETIM 9	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

## 승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 3