
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





CM 6730.120 트림 플레이트

상태: 2025. 12. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



CM 6730.120 - 트림 플레이트 TP용

TP 하부 커버로 사용.



특징

주문 번호	CM 6730.120
제품 설명	CM의 바닥 개구부 전체 또는 톱 콘솔 하단부의 단독 사용 시 루프 개구부 전 체를 막기 위한 용도.
재료	강판
표면 처리	텍스처 도장
색상	RAL 7035
제공 범위	조립 부품
치수	높이: 24.5 mm
적합한:	인클로저 유형: TP 하부
	폭: = 1,200 mm
	깊이: = 500 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
보호 등급 NEMA	NEMA 12
포장 단위	1 개
순 중량	9.378

© Rittal 2025 2

특징

총 무게	9.872
관세 번호	94039910
EAN	4028177554412
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 3