

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6730.340

부분 마운팅 플레이트, 결개형

상태: 2026. 2. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TP 6730.340 - 부분 마운팅 플레이트, 걸개형 TP, TS, VX SE용

내부 설치용 시스템 레일의 콘솔 상부 및 중간부에 조립하기 위해 사용

특징

주문 번호	TP 6730.340
제품 설명	사전 조립된 고정 스크류에 손쉽게 조립하기 위한 용도.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
설치 옵션	콘솔 상부 및 중간부의 내부 설치용 시스템 레일 콘솔 하부 측면의 깊이에 조립된 시스템 쇄시나 서포트 레일 25mm 피치 패턴에 따라 드릴 구멍이 있는 레일에 설치된 또 다른 인클로저
참고 사항	측면 스크루 체결을 통한 열반 가능 부분 마운팅 플레이트용 최대 설치 폭 = 콘솔 폭 -100mm TP에는 추가로 TP 내부 설치용 레일이 있어야 함
치수	폭: 700 mm 높이: 437 mm
적합한 인클로저 유형	TP TS VX SE CX
적합한:	인클로저 유형: TP TS VX SE CX

특징

포장 단위	1 개
순 중량	6.455
총 무게	6.795
PCF/VE(크래들-게이트)	25.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94039910
EAN	4028177559417
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27180504