

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6730.340

## 부분 마운팅 플레이트, 걸개형

상태: 2026. 7. 11 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6730.340 - 부분 마운팅 플레이트, 걸개형 TP, TS, VX SE용

내부 설치용 시스템 레일의 콘솔 상부 및 중간부에 조립하기 위해 사용

## 특징

주문 번호	TP 6730.340
제품 설명	사전 조립된 고정 스크류에 손쉽게 조립하기 위한 용도.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
설치 옵션	콘솔 상부 및 중간부의 내부 설치용 시스템 레일 콘솔 하부 측면의 깊이에 조립된 시스템 새시나 서포트 레일 25mm 피치 패턴에 따라 드릴 구멍이 있는 레일에 설치된 또 다른 인클로저
참고 사항	측면 스크류 체결을 통한 열반 가능 부분 마운팅 플레이트용 최대 설치 폭 = 콘솔 폭 -100mm TP에는 추가로 TP 내부 설치용 레일이 있어야 함
치수	폭: 700 mm 높이: 437 mm
적합한 인클로저 유형	TP TS VX SE CX
적합한:	인클로저 유형: TP TS VX SE CX

## 특징

포장 단위	1 개
순 중량	6.455 kg
총 무게	6.795 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	25.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27180504
제품 설명	TP 부분 장착 플레이트, 걸이형, TS, SE, TP, CX용, WH: 700x437mm